

いつも大変お世話になっております。
熱帯夜の続く毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。
今年の暑さは格別でございますので、ご自愛専一にてお願い申し上げます。
残暑厳しき折、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

サンプラスチック(株)営業部一同



シュリンクの包装形態の紹介 底スリーブと完全密封の違い

- 今回はシュリンクの包装形態の種類を紹介したいと思います。
容器の底面が空くタイプの底スリーブと、容器全体にフィルムがかかる
完全密封タイプの2タイプとなります。



化粧箱をシュリンク
規格袋B-6使用
0.02×150×350



底スリーブ包装
このままだとフィルムが
長いのでカットして使用
ヒートンガンで
熱をあててシュリンク



全体の仕上り具合と
底面は真ん中部分が
空いた感じになります



今度は完全密封包装を
溶断シール機が必要です



底面を溶断シールして
シュリンクします



全体はこんな感じです
底面はシールしてあります



サンプラスチック(株)は、「とちぎSDGs推進事業者」
登録企業であり、当社製品の採用は、SDGs活動の一助
となります。
栃木県産業振興センター SDGs 推進登録企業一覧



シーラー機、
ヒートンガン
の取り扱いも
ございます。

【問い合わせ先】

○東京オフィス TEL : 03-5835-0353
FAX : 050-3383-4089

○栃木オフィス TEL : 0287-36-3200
FAX : 0287-36-1112